

## NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	5.846 kg

## 車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	フランジ付きホイール
直径	230 mm
トレッド幅	82 mm
車軸穴径	45 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
穴円径	70 mm
フィッティング穴径	14 mm
以下に適しています	jungheinrich_mic

## フィッティング

ボルト取付穴数	5
---------	---

# NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

