

ALPHA

3470UFR160P30-13

EAN 4031582304466

Номер на поръчката 00032788



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Alpha |
| Тип | Въртящ се Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 200 kg |
| Статичен Товароносимост | 400 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 195 mm |
| Обща ширина | 96 mm |
| Общо тегло | 2,001 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|---|
| Материал на тялото | Полиамид |
| | мек |
| Материал на резбата | Еластична гума, без маркировка, вулканизирана |
| Лагер | Ролков лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Цвят на Колело | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 160 mm |
| Ширина на Резба | 46 mm |
| Ширина на тялото | 46 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 63 Бръснач A |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал | Стоманен лист, тежък |
| Форма Вилца | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 55 mm |
| Радиус на завъртане | 135 mm |
| Интерференция при завъртане | 270 mm |
| Диаметър на купол | 96 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---------------------------|---------------|
| Тип на фитинга | Отвор за болт |
| Диаметър на отворите Болт | 13 mm |

ALPHA

3470UFR160P30-13

EAN 4031582304466

Номер на поръчката 00032788



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

