

DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Duratech
ハウジングタイプ	車輪
3km/hの耐荷重	900 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1800 kg
温度範囲（最小）	-40 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.55 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

車輪

本体材質	ポリアミド、重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	82 mm
トレッド幅	88 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	90 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD
ベアリングタイプ	6204ZV

