製品情報

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●●
耐食性	●●●●○

コア属性

製品名	Lumina
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	88 mm
全幅	65 mm
総重量	0.3 kg

ハウジング

ハウジング材質	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
旋回ベアリング	ステム、旋回
ハウジング色	ホワイトアルミニウム（RAL9006）
オフセット	30 mm
旋回半径	106 mm
旋回径	212 mm
ドーム径	45 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	10 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696

注文番号 00073425

製品図面

