

# ALPHA

3470PIO200P30-13

EAN 4031582303797



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	200 kg
Tracidad de carga estàtica	400 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	235 mm
Pes total	2,678 kg

## RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Coixinet llis
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

## SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	55 mm
Scio de giro	155 mm
Sterferencia de giro	310 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	13 mm

# ALPHA

3470PIO200P30-13

EAN 4031582303797



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

