

LUMINA

A520YGI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Produktname | Lumina |
| Typ | Lenkrolle |
| Elektrisch-leitfähig | ✓ |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 61 mm |
| Gesamtbreite | 55 mm |
| Gesamtgewicht | 0,1054 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|---|
| Material des Radkörpers | Polypropylen, elektrisch-leitfähig |
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig |
| Lager | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse | Vernietet |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 50 mm |
| Breite der Lauffläche | 8 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------|--|
| Material | Polypropylen |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Schwenkradius | 51 mm |
| Störkreis | 102 mm |
| Dom Durchmesser | 45 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Befestigungsart | Stift mit Klemmring, mit Bund |
| Bundstift Durchmesser | 11 mm |

LUMINA

A520YGI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

