

# NOVATECH

FTP 100x50-Ø20 HL60

EAN 4031582329391



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktname                 | Novatech                   |
| Typ                         | Rad                        |
| Norm                        | EN12533 - Schwerlastrollen |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 540 kg                     |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 450 kg                     |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                       |
| Rostfrei                    | Nein                       |
| Statische Tragfähigkeit     | 900 kg                     |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                     |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                      |
| Gesamtgewicht               | 1,67 kg                    |

## RAD

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Material des Radkörpers  | Gusseisen             |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen |
| Lager                    | Präzisionskugellager  |
| Radfarbe                 | Honiggelb (RAL1005)   |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz       |
| Durchmesser              | 100 mm                |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                 |
| Achsloch Durchmesser     | 20 mm                 |
| Nabenlänge               | 60 mm                 |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                 |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A            |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D            |




# NOVATECH

FTP 100x50-020 H160

EAN 4031582389381

Bestellnummer 00801149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.