

PURETECH AIR

PPO400x100-Ø20 HL74 4PR TFR

EAN 4031582394078



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech air
Typ	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	140 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	280 kg
Gesamtgewicht	1,89 kg

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Luftreifen, Linienprofil
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	400 mm
Breite der Lauffläche	100 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	74 mm
Härte der Lauffläche (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

PPO400x100-Ø20 HL74 4PR TFR

EAN 4031582394078



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

