製品情報

# INTEGRAL

## 2044XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582340693



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●○○ |
| 摩擦 | ●●●●○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

### コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Integral |
| ハウジングタイプ | センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター |
| 標準 | EN12531 - 病院用ベッドキャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 150 kg |
| 4km/hの耐荷重 | 150 kg |
| 導電性 | はい |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 450 kg |
| 温度範囲（最小） | -25 °C |
| 最大温度範囲 | 80 °C |
| 取付高 | 158 mm |
| 全幅 | 62 mm |
| 総重量 | 0.95 kg |

IFデザイン賞

reddot design award

LGA Sid によるテストと監視

### ハウジング

| | |
|---|---|
| ハウジング材質 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | クローズ |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング |
| ハウジング色 | グレーホワイト（RAL9002） |
| オフセット | 35 mm |
| 旋回半径 | 97.5 mm |
| 旋回径 | 195 mm |
| ドーム径 | 62 mm |

### 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | ポリアミド、導電性 |
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型、導電性 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング、封止 |
| トレッド色 | スレートグレー（RAL7015と類似） |
| 車輪色 | スレートグレー（RAL7015） |
| スレッドガード | 一体型スレッドガード |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| ボディ幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度（A） | 91 ショアA |
| トレッドの硬度（D） | 40 ショアD |

### フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | プロファイルバー用カム穴付きステム |
| ボルト径 | 28 mm |
| ボルト長 | 96 mm |
| ボルトねじ位置 | 19 mm |
| ボルト取付穴数 | 2 |
| ヒント | 病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL

2044XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582340693

注文番号 00002861

**製品図面**




IFデザイン賞
レッドドットデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH