



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ○ ○ ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Zeta
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	640 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	1600 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	290 mm
Pes total	2,5 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, molt pesada
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Color	Passivat blau

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	250 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	137 mm
Placa ampla	117 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	11 mm

ZETA

4688UOO250P63

EAN 4031582308365

Número de comanda 00804287

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

