



ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Diamètre	85 mm
Largeur du bandage	70 mm
Diamètre de l'alésage	17 mm
Longueur de moyeu	75 mm
Type de roulement	6005 2RS
Type d'étanchéité	B
Convient pour/à	jungheinrich_mic

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 3 km/h	700 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.98 kg

Dessins du produit

