

## KAPPA

9680TOP150P63 CL67

EAN 4031582315318



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Kappa
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	960 kg
6km/hの耐荷重	800 kg
静荷重	1600 kg
温度範囲 (最小)	-30 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	200 mm
全幅	110 mm
総重量	3.934 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド、重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	150 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

## ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
色	青色被膜保護
オフセット	58 mm
旋回半径	137.5 mm
旋回径	275 mm
	✓
ドーム径	111 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	135 mm
プレート幅	110 mm
プレート穴長 (最小)	75 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

製品情報

# KAPPA

9680TOP150P63 CL67

EAN 4031582315318



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# KAPPA

9680TOP150P63 CL67

EAN 4031582315318



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

