

DURATECH SILENT

HUR 125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644
Bestellnummer 00030828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Hybridmaterial, dämpfend
Material der Lauffläche	Polyamid
Lager	Rollenlager
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	36 mm
Achsloch Durchmesser	12 mm
Nabenlänge	44 mm
Breite des Radkörpers	36 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech silent
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	200 kg
Statische Tragfähigkeit	400 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,602 kg

DURATECH SILENT

HUR 125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644
Bestellnummer 00030828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

