

BINNENBAND 260X85

EAN 4031582328066



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Nom du produit              | Accessoire |
| Type de boîtier             | Accessoire |
| Capacité de charge à 3 km/h | 150 kg     |
| Capacité de charge statique | 300 kg     |

ROUE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diamètre           | 260 mm |
| Largeur du bandage | 85 mm  |
| Convient pour/à    | dpr    |