

ALPHA

3478UFP125P62

EAN 4031582327649
Bestellnummer 00026480



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha
Typ	Bockrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	250 kg
Statische Tragfähigkeit	500 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	155 mm
Gesamtbreite	85 mm
Gesamtgewicht	0,831 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
	weich
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Breite des Radkörpers	40 mm
Härte der Lauffläche (A)	63 Shore A

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Farbe	Blaupassiviert

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Kleine rechteckige Platte
Plattenlänge	103 mm
Plattenbreite	85 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	77 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	60 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	80 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

ALPHA

3478UFP125P62

EAN 4031582327649
Bestellnummer 00026480



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

$\varnothing 125 \pm 0,2$

85 ± 0,2

77 ± 0,2

59 ± 0,02

103 ± 0,1

57 ± 0,02

86 ± 0,1

85 ± 0,2

46 ± 0,1

12

Stutzenmark ISO 10218 beachten
Weitergabe ohne Genehmigung dieser Zeichnung, Vervielfältigung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zusammenfaltungen sind offizienlos zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patente, Gebrauchsmuster oder Geschäftsgeheimnisverletzung vorbehalten.

Achtung! Zeichnungsänderungen nur nach Freigabe!
attention! amendment of drawing only after release!

Notice the protective note ISO 10218
The reproduction, distribution and utilization of the drawing as well as the communication of this content to others without explicit authorization is prohibited.
Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Allgemein		Überfläche		Material: 10, 12		mit Holz Folie versehen	
Material		Beschreibung		Menge		<input type="checkbox"/> Fliesen <input type="checkbox"/> Holz Holz <input type="checkbox"/> Holz	
3478	UFP	125	P62	3478	125P62		
TENTE				TR11457		B01	
City	Address	Street	Postcode	City	St. Nr.	St. Nr.	St. Nr.