

COMPACTA

1438PVH050P60-67X48

EAN 3700001796748



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Compacta
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
정지 중 하중용량	80 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	65 mm
전체 체중	0.143 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	단단한 고무 검은색
베어링	플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	50 mm
트레드 폭	21 mm
트레드의 경도(A)	85 Shore A

하우징

재료	스틸 시트, 라이트
Fork 외형	다양한

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	67 mm
플레이트 너비	48 mm
플레이트 홀 길이(최대)	55 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	30 mm
플레이트 구멍 직경	6 mm