

# ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333  
Bestellnummer 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

Material des Radkörpers	Stahl, Eisen
	weich
Material der Lauffläche	Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert
Lager	Bohrung, unbearbeitet
Radfarbe	Strahlschwarz (ähnlich RAL9005)
Durchmesser	200 mm
Breite der Lauffläche	75 mm
Achsloch Durchmesser	100 mm
Nabenlänge	75 mm
Breite des Radkörpers	75 mm
Härte der Lauffläche (A)	68 Shore A

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	500 kg
Statische Tragfähigkeit	1000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	2,306 kg

# ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333  
Bestellnummer 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

