INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# NOVATECH

RK.ETP080x75-Ø47x14

EAN 4031582369533



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Indéfini |
| Bandage | Polypropylène, souple |
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur du Bandage | 75 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A |
| Diamètre Roulements à billes | 47 mm |
| Largeur Roulements à billes | 14 mm |

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●●○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Attrition | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Novatech |
| Type | Roue |
| Capacité de charge à 3 km/h | 700 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 1400 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# NOVATECH

RK.ETP080x75-Ø47x14

EAN 4031582369533

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit







