

ALPHA

3470PXU200P63

EAN 4031582304862



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ○ ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Alpha                                 |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора              |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 205 kg                                |
| Статичний Вантажопідйомність       | 410 kg                                |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                 |
| Загальна висота                    | 240 mm                                |
| Загальна вага                      | 2,512 kg                              |

КОЛЕСО

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен                                              |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, біоджерело, Інжекційний електричний провідник |
| Носіння                 | Підшипник ковзання із синтетичною Розпірка трубкою        |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою                                        |
| Діаметр                 | 200 mm                                                    |
| Протектор               | 50 mm                                                     |
| Твердість Протектор (A) | 85 Прибережна A                                           |

КРОНШТЕЙН

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, важкий |
| Вила Форма          | Широка                |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони    |
| Офсет (Зсув)        | 55 mm                 |
| Радіус повороту     | 155 mm                |
| Поворотне з'єднання | 310 mm                |

ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 137 mm              |
| Ширина тарілки                            | 105 mm              |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm              |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 80 mm               |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

# ALPHA

3470PXU200P63

EAN 4031582304862



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

