

AGILA

2470UOK050P30-11

EAN 4031582301250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	50 kg
静荷重	100 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	69 mm
総重量	0.189 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	コーンボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	50 mm
トレッド幅	19 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	24 mm
旋回半径	49 mm
旋回径	98 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	11 mm
ヒント	キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。

AGILA

2470UOK050P30-11

EAN 4031582301250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

