

# AGILA

2477YGO100R05-28

EAN 4031582343496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname                 | Agila                          |
| Gehäusotyp                  | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen         |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 80 kg                          |
| Elektrisch-leitfähig        | ✓                              |
| Statische Tragfähigkeit     | 160 kg                         |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                          |
| Bauhöhe                     | 138 mm                         |
| Gesamtgewicht               | 0,981 kg                       |

## RAD

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen, elektrisch-leitfähig            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig |
| Lager                    | Gleitlager                                    |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz                              |
| Durchmesser              | 100 mm                                        |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                                         |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A                                    |

## GEHÄUSE

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Material      | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform     | Bauchig               |
| Schwenklager  | Kugelbahn, zweireihig |
| Ausladung     | 43,5 mm               |
| Schwenkradius | 131 mm                |
| Störkreis     | 262 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Befestigungsart    | Zapfen, rund |
| Zapfen Durchmesser | 28 mm        |
| Zapfenlänge        | 45 mm        |

# AGILA

2477YGO100R05-28

EAN 4031582343496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

