

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-13 HT

EAN 4031582373394



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ○ ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	Alpha stainless
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	125 kg
스테인리스	✓
적재 용량 정적	250 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	250 °C
총높이	128 mm
전체 너비	75 mm
전체 체중	0.681 kg

휠

차체 재질	플라스틱 열경화성, 내열성
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	건식 베어링 부시
차축	너트로 고정
휠 색상	블랙
직경	100 mm
트레드 폭	35 mm
차체 너비	35 mm
트레드의 경도(D)	90 Shore D

하우징

재료	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	스테인리스 스틸
오프셋	41 mm
회전 반경	91 mm
회전 간섭	182 mm
돔 직경	75 mm

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-13 HT

EAN 4031582373394



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

