

# STYLEA

5920XGI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582344837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Produktname                 | Stylea    |
| Typ                         | Lenkrolle |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 50 kg     |
| Elektrisch-leitfähig        | ✓         |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C     |
| Bauhöhe                     | 81 mm     |
| Gesamtbreite                | 53 mm     |
| Gesamtgewicht               | 0,177 kg  |

## RAD

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Material des Radkörpers  | Polyamid, elektrisch-leitfähig                |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig |
| Lager                    | Gleitlager mit Distanzrohr                    |
| Achse                    | Vernietet                                     |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz                              |
| Durchmesser              | 75 mm   |
| Breite der Lauffläche    | 8 mm  |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A                                    |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Material        | Polyamid             |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Stift, drehbar       |
| Schwenkradius   | 62 mm                |
| Störkreis       | 124 mm               |
| Dom Durchmesser | 20 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Befestigungsart       | Stift mit Klemmring, mit Bund |
| Bundstift Durchmesser | 11 mm                         |

# STYLEA

5920XGI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582344837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

