



CHAPE

Déport	16 mm
Rayon d'encombrement	39 mm
Diamètre d'encombrement	78 mm

ROUE

Diamètre	42 mm
Largeur du bandage	6 mm
Largeur du corps de roue	6 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	8 mm
--------------------------	------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Capacité de charge à 3 km/h	30 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	60 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	49 mm
Largeur totale	38 mm
Poids	0.03 kg

Product Drawings

