

# SUPRATECH

PJP5X1.25-Ø9.8 HL41

EAN 4031582436150



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	127 mm
트레드 폭	31.75 mm
차축 홀 직경	9.8 mm
허브 길이	41 mm
트레드의 경도(A)	77 Shore A

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Supratech
하우징 유형	휠
표준	캐스터 및 휠 제조업체 연구소
3km/h에서의 적재 용량	125 kg
적재 용량 정적	250 kg

# SUPRATECH

PJP5X1.25-Ø9.8 HL41

EAN 4031582436150



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

---

