

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	1500 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1500 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	132 mm
Gesamtbreite	116 mm
Gesamtgewicht	3,2 kg

## GEHÄUSE

Farbe	Weiß
Ausladung	69 mm
Schwenkradius	117 mm
Störkreis	234 mm
Dom Durchmesser	116 mm

## RAD

Lager	Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe	Blau
Durchmesser	90 mm
Breite der Lauffläche	56 mm
Breite des Radkörpers	56 mm

## BEFESTIGUNG

Plattenlänge	100 mm
Plattenbreite	100 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	70 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	70 mm
Plattenloch Durchmesser	13 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Bestellnummer 00062084  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

