

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	1500 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1500 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	132 mm
Gesamtbreite	116 mm
Gesamtgewicht	3,2 kg

GEHÄUSE

Farbe	Weiß
Ausladung	69 mm
Schwenkradius	117 mm
Störkreis	234 mm
Dom Durchmesser	116 mm

RAD

Lager	Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe	Blau
Durchmesser	90 mm
Breite der Lauffläche	56 mm
Breite des Radkörpers	56 mm

BEFESTIGUNG

Plattenlänge	100 mm
Plattenbreite	100 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	70 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	70 mm
Plattenloch Durchmesser	13 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Bestellnummer 00062084
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

