

## ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ● ●

## コア属性

製品名 Alpha stainless

ハウジングタイプ 自在キャスター

標準 EN12532 - 輸送機器

4km/hの耐荷重 200 kg

導電性 ✓

ステンレス ✓

静荷重 400 kg

温度範囲 (最小) -25 °C

最大温度範囲 80 °C

取付高 128 mm

全幅 75 mm

総重量 0.725 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	シルバークレー (RAL7001と類似)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	36 mm
ボディ幅	36 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

## ハウジング

材料	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ステンレス
オフセット	41 mm
旋回半径	91 mm
旋回径	182 mm
ドーム径	75 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm

# ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

