

DURATECH

TOP 080X74-Ø20 HL80

EAN 4031582331028



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Duratech
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	700 kg
6km/hの耐荷重	560 kg
静荷重	1400 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
総重量	0.449 kg

車輪

本体材質	ポリアミド、重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	80 mm
トレッド幅	74 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	80 mm
ボディ幅	74 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD
ベアリングタイプ	6204ZV

DURATECH

TOP 080X74-Ø20 HL80

EAN 4031582331028



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

