製品情報

ALPHA STAINLESS

8478UOO080P62

EAN 4031582313383



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●●●

コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	200 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	400 kg
温度範囲（最小）	-40 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	108 mm
全幅	85 mm
総重量	0.38 kg

ハウジング

住宅用建材	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
色	ステンレス

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	80 mm
トレッド幅	34 mm
ボディ幅	34 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	100 mm
プレート幅	85 mm
プレート穴長（最小）	77 mm
プレート穴長（最大）	60 mm
プレート穴幅（最小）	77 mm
プレート穴幅（最大）	80 mm
プレート穴径	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478UOO080P62


EAN 4031582313383

注文番号 00035117

製品図面







© Copyright 2026 TENTE International GmbH