



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Novatech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 3 km/h 700 kg

Tracidad de carga estàtica 1400 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 1,004 kg

RODA

Material corporal	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió, Segellat
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	82 mm
Banda de rodadura ample	70 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	17 mm
Longitud del cub	75 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Tipus de portador	6303
Tipus de seient	B
Apte per	jungheinrich_mic

DIBUIXOS TÈCNICS

