

P41-38X38 / 10 DRILLED PLATE

EAN 4031582411928



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Korrosionsbeständigkeit ● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Zubehör
Gehäusetyp	Zubehör
Tragfähigkeit bei 3 km/h	60 kg
Statische Tragfähigkeit	120 kg
Bauhöhe	10 mm
Gesamtgewicht	0,053 kg

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Quadratische Platte
Plattenlänge	38 mm
Plattenbreite	38 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	27 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	27 mm
Plattenloch Durchmesser	5 mm