

# AGILA CARE

2476PJO150R26-28S45 4XM8

EAN 4031582301779



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Produktname                 | Agila care                                         |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen                             |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                                             |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                                             |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                                             |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                                              |
| Bauhöhe                     | 188 mm                                             |
| Gesamtgewicht               | 1,015 kg                                           |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi |
| Lager                    | Gleitlager              |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 150 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                   |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A              |

## GEHÄUSE

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Material      | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform     | Bauchig               |
| Schwenklager  | Kugelbahn, zweireihig |
| Ausladung     | 45 mm                 |
| Schwenkradius | 120 mm                |
| Störkreis     | 240 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Befestigungsart    | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken |
| Zapfen Durchmesser | 28 mm                                       |
| Zapfenlänge        | 96 mm                                       |

# AGILA CARE

2476PJO150R26-28S45 4XM8

EAN 4031582301779



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

