

# ALPHA

3470PVO125P62

EAN 4031582304138  
Bestellnummer 00028111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Alpha                     |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle                 |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 100 kg                    |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                     |
| Bauhöhe                     | 155 mm                    |
| Gesamtbreite                | 75 mm                     |
| Gesamtgewicht               | 1,008 kg                  |

## RAD

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen              |
| Material der Lauffläche  | Vollgummi, schwarz        |
| Lager                    | Gleitlager                |
| Achse                    | Verschraubt               |
| Radfarbe                 | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz          |
| Durchmesser              | 125 mm                    |
| Breite der Lauffläche    | 37 mm                     |
| Breite des Radkörpers    | 37 mm                     |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A                |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Material        | Stahlblech, schwer    |
| Gabelform       | Bauchig               |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe           | Blaupassiviert        |
| Ausladung       | 40 mm                 |
| Schwenkradius   | 102,5 mm              |
| Störkreis       | 205 mm                |
| Dom Durchmesser | 75 mm                 |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 105 mm             |
| Plattenbreite               | 80 mm              |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 77 mm              |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 60 mm              |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 77 mm              |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm              |
| Plattenloch Durchmesser     | 9 mm               |

# ALPHA

3470PVO125P62



EAN 4031582304138  
Bestellnummer 00028111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

3470U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

