PRODUKTINFORMATION

PURETECH

DIK 075x25-Ø6,1

EAN 4031582070149



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Stahlblech
Material der Lauffläche	Vollgummi, spurlos
Lager	Konuskugellager
Radfarbe	Blaupassiviert
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Achsloch Durchmesser	6 mm
Nabenlänge	28 mm
Breite des Radkörpers	25 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●●○
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech
Typ	Rad
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	55 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	110 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	0,22 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

DIK 075x25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Bestellnummer 00004955

Produktzeichnungen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH