製品情報

SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582419306



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Supratech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	80 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	160 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.14 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	ローラーベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	32 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	44.4 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582419306

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH