

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582346688
Bestelnummer 00035365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	125 kg
Roestvrij	✓
Statisch Draagvermogen	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	250 °C
Totale hoogte	128 mm
Totale breedte	79 mm
Totaal gewicht	0,793 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Thermoset van Kunststof, hittebestendig
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Droge lagerbus
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Zwart
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	90 Shore D

VORK

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Roestvrij staal
Offset	41 mm
Zwenk radius	91 mm
Uitzwenking	182 mm
Diameter koepel	75 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	105 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582346688
Bestelnummer 00035365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

