

# KAPPA

9688IEP200P63 CL67

EAN 4031582316421  
Bestellnummer 00829173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ● |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ● |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Kappa                     |
| Typ                         | Bockrolle                 |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 450 kg                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 360 kg                    |
| Statische Tragfähigkeit     | 900 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C                     |
| Bauhöhe                     | 245 mm                    |
| Gesamtbreite                | 98 mm                     |
| Gesamtgewicht               | 4,349 kg                  |

## RAD

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Aluminium                            |
|                          | weich                                |
| Material der Lauffläche  | Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert |
| Lager                    | Präzisionskugellager                 |
| Achse                    | Verschraubt                          |
| Radfarbe                 | Strahlschwarz (ähnlich RAL9005)      |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz                     |
| Durchmesser              | 200 mm                               |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                                |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                                |
| Härte der Lauffläche (A) | 68 Shore A                           |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Material        | Schmiedeeisen, schwer |
| Gabelform       | Bauchig, verstärkt    |
| Farbe           | Blaupassiviert        |
|                 | ✓                     |
| Dom Durchmesser | 96 mm                 |

## BEFESTIGUNG

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Befestigungsart             | Mittelgroße rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 135 mm                         |
| Plattenbreite               | 110 mm                         |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 75 mm                          |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 80 mm                          |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm                          |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm                         |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm                          |

# KAPPA

9688IEP200P63 CL67

EAN 4031582316421  
Bestellnummer 00829173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

