

FORMA

6941UFP150R05-28 WHITE

EAN 4031582476507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Forma
ハウジングタイプ	方向ロック付き旋回キャスト
3km/hの耐荷重	135 kg
温度範囲 (最小)	-18 °C
最大温度範囲	120 °C
取付高	205 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
	柔らかい
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	18 mm
トレッドの硬度 (A)	60 ショア

ハウジング

材料	亜鉛鍍造/アルミニウム
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
オフセット	57 mm
旋回半径	137 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	28 mm
ボルト長	40 mm

FORMA

6941UFP150R05-28 WHITE

EAN 4031582476507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

