

# NOVATECH

ETY 080x25-Ø20 HL14

EAN 4031582318531



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Novatech                  |
| Typ                         | Rad                       |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 160 kg                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 130 kg                    |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                      |
| Rostfrei                    | Nein                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 320 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                     |
| Gesamtgewicht               | 0,38 kg                   |

## RAD

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Stahl, Eisen                  |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen         |
| Lager                    | Präzisionskugellager (RS/2RS) |
| Radfarbe                 | Honiggelb (RAL1005)           |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz               |
| Durchmesser              | 80 mm                         |
| Breite der Lauffläche    | 25 mm                         |
| Achsloch Durchmesser     | 20 mm                         |
| Nabenlänge               | 14 mm                         |
| Breite des Radkörpers    | 25 mm                         |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A                    |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D                    |

