

ALPHA STAINLESS

8470UAD125P30-11 red



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	200 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	400 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	155 mm
全幅	75 mm
総重量	0.78 kg

ハウジング

住宅用建材	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ステンレス
オフセット	40 mm
旋回半径	102.5 mm
旋回径	205 mm
ドーム径	75 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	ローラーベアリング、ステンレス
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UAD125P30-11 red



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

