INFORMACE O PRODUKTU

# ALPHA

3470UOR125P62

EAN 4031582010572



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●○○ |
| Hlučnost | ●●●○○ |
| Opotřebení | ●●●●○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●○○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Alpha |
| Typ | Otočné Kolečko |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 250 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 500 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 155 mm |
| Stavební výška | 75 mm |
| Celková hmotnost | 0,84 kg |

## UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |
| Vyosení | 40 mm |
| Poloměr otáčení | 75 mm |
| Průměr otáčení | 205 mm |

## KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Polyamid |
| Materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Valivé ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Barva Kola | Přírodní bílá |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 125 mm |
| Šířka Běhoun | 40 mm |
| Šířka středu kola | 40 mm |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D |

## MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 105 mm |
| Šířka plotny | 80 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 77 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 60 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 77 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Průměr otvoru plotny | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA

3470UOR125P62

EAN 4031582010572

Objednací číslo 00005185

**Product Drawings**

