INFORMACIJE O PROIZVODU

# ALPHA

3477DVJ200P63

EAN 4031582305142



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●●●○ |
| Ishrana | ●●●○○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Alpha |
| Tip | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 205 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 410 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 85 °C |
| Sveukupna visina | 240 mm |
| Ukupna širina | 96 mm |
| Ukupna težina | 3.36 kg |

## KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | Čelični list, težak |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 55 mm |
| okretni radijus | 167 mm |
| Otpor okretanju | 334 mm |
| Prečnik kupole | 96 mm |

## TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | Čelik lista |
| materijal omotaca | Cvrsta guma crna |
| Nošenje | kotrljajuci lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | plavo cinkovano |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 200 mm |
| Širina omotac | 50 mm |
| Širina tela | 50 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 80 Šešelj A |

## PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 137 mm |
| Širina ploče | 105 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3477DVJ200P63


EAN 4031582305142

Broj porudžbine 00005520

**Crteži proizvoda**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH