

ALPHA STAINLESS

8478UFD125P62

EAN 4031582347135



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	250 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	500 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	155 mm
全幅	85 mm
総重量	0.78 kg

ハウジング

住宅用建材	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
色	ステンレス

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	ポリアミド
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	ローラーベアリング、ステンレス
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
直径	125 mm
トレッド幅	40 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度 (A)	63 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	100 mm
プレート幅	85 mm
プレート穴長（最小）	77 mm
プレート穴長（最大）	60 mm
プレート穴幅（最小）	77 mm
プレート穴幅（最大）	80 mm
プレート穴径	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478UFD125P62

EAN 4031582347135

注文番号 00035522
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

