製品情報

# ALPHA STAINLESS

8478UFD125P62

EAN 4031582347135



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●●○ |
| 動きのノイズ | ●●●●○ |
| 摩擦 | ●●●○○ |
| 耐食性 | ●●●●● |

## コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Alpha stainless |
| ハウジングタイプ | 固定キャスター |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 250 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | はい |
| 静荷重 | 500 kg |
| 温度範囲（最小） | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 80 °C |
| 取付高 | 155 mm |
| 全幅 | 85 mm |
| 総重量 | 0.78 kg |

## ハウジング

| | |
|---|---|
| 住宅用建材 | ステンレス、重量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 色 | ステンレス |

## 車輪

| | |
|---|---|
| Tread hardness | 柔らかい |
| 本体材質 | ポリアミド |
| トレッド材質 | 弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理 |
| ベアリング | ローラーベアリング、ステンレス |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| 車輪色 | シルバーグレー（RAL7001） |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 40 mm |
| ボディ幅 | 40 mm |
| トレッドの硬度（A） | 63 ショアA |

## フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 100 mm |
| プレート幅 | 85 mm |
| プレート穴長（最小） | 77 mm |
| プレート穴長（最大） | 60 mm |
| プレート穴幅（最小） | 77 mm |
| プレート穴幅（最大） | 80 mm |
| プレート穴径 | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA STAINLESS


8478UFD125P62

EAN 4031582347135

注文番号 00035522

**製品図面**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH