

## PURETECH

FVP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582365429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ○ ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ● ●

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名 Puretech

ハウジングタイプ 車輪

標準 EN12533 -  
重量物向けキャスター

4km/hの耐荷重 810 kg

6km/hの耐荷重 675 kg

静荷重 1350 kg

温度範囲 (最小) -20 °C

最大温度範囲 80 °C

総重量 6.904 kg

## 車輪

本体材質	鋳鉄
	柔らかい
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ジェットブラック (RAL9005と類似)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	250 mm
トレッド幅	80 mm
車軸穴径	30 mm
ハブの長さ	90 mm
ボディ幅	80 mm
トレッドの硬度 (A)	67 ショアA

# PURETECH

FVP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582365429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

