

# MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Mono               |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター            |
| 標準        | EN12528 - 家具用キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 30 kg              |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 60 kg              |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 72 mm              |
| 総重量       | 0.54 kg            |

## ハウジング

|         |          |
|---------|----------|
| 住宅用建材   | ポリプロピレン  |
| フォーク形状  | クローズ     |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回   |
| 色       | クローム     |
| オフセット   | 25 mm    |
| 旋回半径    | 52.2 mm  |
| 旋回径     | 104.4 mm |

## 車輪

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 本体材質       | ポリプロピレン              |
| トレッド材質     | 熱可塑性ゴム               |
| ベアリング      | スペーサーチューブ付きプレーンベアリング |
| スレッドガード    | スレッドガードなし            |
| 直径         | 50 mm                |
| トレッド幅      | 18 mm                |
| トレッドの硬度（A） | 85 ショアA              |

## フィッティング

|            |          |
|------------|----------|
| フィッティングタイプ | B10用止まり穴 |
| ボルト穴径      | 10 mm    |

# MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

