

ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ○ ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha stainless
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	125 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	yes
Statički Nosivost	250 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	250 °C
Sveukupna visina	128 mm
Ukupna širina	85 mm
Ukupna težina	0.51 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	nerdjajuci čelik, težak
oblik viljuska	siroko
Boja	nerdjajuci čelik

TOCAK

Materijal za telo	plastika termoset, otporan na toplotu
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	gram sa suvim ležajem
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Crna
Prečnik	100 mm
Širina omotac	35 mm
Širina tela	35 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	90 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	100 mm
Širina ploče	85 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074

Broj porudžbine 00035519
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

