

DURATECH

TOP125x50-Ø25 TFR

EAN 4031582478792



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid, schwer |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Achsloch Durchmesser | 25 mm |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |
| Lagertyp | 6204 |

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktname | Duratech |
| Typ | Rad |
| Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 700 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 1400 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Gesamtgewicht | 0,81 kg |