

# STYLEA

5925UOI065L51-11 DOM23X43,6 ALU

EAN 4031582335903



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Produktname                 | Stylea                       |
| Typ                         | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| Norm                        | EN12528 - Möbelrollen        |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 50 kg                        |
| Statische Tragfähigkeit     | 100 kg                       |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                       |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                        |
| Bauhöhe                     | 91,5 mm                      |
| Gesamtbreite                | 46 mm                        |

## RAD

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid                   |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper    |
| Lager                   | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse                   | Vernietet                  |
| Fadenschutz             | Ohne Fadenschutz           |
| Durchmesser             | 65 mm                      |
| Breite der Lauffläche   | 7 mm                       |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Material        | Polyamid             |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Stift, drehbar       |
| Schwenkradius   | 77 mm                |
| Störkreis       | 154 mm               |
| Dom Durchmesser | 23 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Befestigungsart        | Blindloch für Bundstift B10 |
| Rückenloch Durchmesser | 11 mm                       |

# STYLEA

5925UOI065L51-11 DOM23X43,6 ALU

EAN 4031582335903



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

